

Garant**Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269986 16/07
GTIN	4067263786979
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	7 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Középtolódás L ₃	10 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	19 mm
Fejhossz L ₁	28 mm
Kés ISO kódja	A16Q SDUCR/L07
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Befogási magasság L ₂	15 mm
Teljes hossz L	180 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

