

**Garant****Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	269987 10/07
GTIN	4067263787013
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A10K SDUCR/L07
Középtolódás L <sub>3</sub>	7 mm
Teljes hossz L	125 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Lapkaméret	7 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

