

Garant**Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269986 10/07
GTIN	4067263786955
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L ₁	20 mm
Lapkaméret	7 mm
Középtolódás L ₃	7 mm
Teljes hossz L	125 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	A10K SDUCR/L07
Szár Ø D _s	10 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

