

Garant**Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	269986 16/11
GTIN	4067263786986
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	23 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Középtolódás L ₃	14 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Fejhossz L ₁	28 mm
Kés ISO kódja	A16Q SDUCR/L11
Lapkaméret	11 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Teljes hossz L	180 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

