

Garant**Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269987 12/07
GTIN	4067263787020
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A12L SDUCR/L07
Teljes hossz L	140 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L ₁	25 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Középtolódás L ₃	8 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	15 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Lapkaméret	7 mm
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

