

Garant**Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269987 20/11
GTIN	4067263787051
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	36 mm
Befogási magasság L ₂	18 mm
Közélpeltolódás L ₃	13 mm
Teljes hossz L	200 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Kés ISO kódja	A20R SDUCR/L11
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Lapkaméret	11 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

