

**Garant****Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	269987 25/11
GTIN	4067263787068
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Teljes hossz L	200 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	31 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	23 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	16 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Kés ISO kódja	A25R SDUCR/L11
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Lapkaméret	11 mm
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

