

Garant**Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269989 10/07
GTIN	4067263787136
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A10K SDQCR/L07
Középtolódás L ₃	7 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Fejhossz L ₁	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Teljes hossz L	125 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13 mm
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés