

**Garant****Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	269989 20/11
GTIN	4067263787174
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A20R SDQCR/L11
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	18 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	36 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Teljes hossz L	200 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Középtelődés L <sub>3</sub>	13 mm
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés