

**Garant****Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	269989 16/07
GTIN	4067263787150
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	19 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Befogási magasság $L_2$	15 mm
Fejhossz $L_1$	28 mm
Kés ISO kódja	A16Q SDQCR/L07
Szár Ø $D_s$	16 mm
Középtolódás $L_3$	10 mm
Teljes hossz $L$	180 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés