

Garant**Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269988 20/11
GTIN	4067263787112
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A20R SDQCR/L11
Teljes hossz L	200 mm
Fejhossz L ₁	36 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Szár Ø D _s	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Középtolódás L ₃	13 mm
Befogási magasság L ₂	18 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés