

**Garant****Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	269988 25/11
GTIN	4067263787129
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Befogási magasság L <sub>2</sub>	23 mm
Teljes hossz L	200 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	31 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Kés ISO kódja	A25R SDQCR/L11
Középtolódás L <sub>3</sub>	16 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés