

Garant**Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269989 16/11
GTIN	4067263787167
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Közélpeltolódás L ₃	14 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	23 mm
Fejhossz L ₁	28 mm
Teljes hossz L	180 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Befogási magasság L ₂	15 mm
Kés ISO kódja	A16Q SDQCR/L11
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés