

Garant**Furatkés acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269989 12/07
GTIN	4067263787143
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L ₃	8 mm
Teljes hossz L	140 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	A12L SDQCR/L07
Szár Ø D _s	12 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Fejhossz L ₁	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	15 mm
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés