

**Garant****Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	269988 16/11
GTIN	4067263787105
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Középtolódás L <sub>3</sub>	14 mm
Kés ISO kódja	A16Q SDQCR/L11
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	28 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm
Teljes hossz L	180 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	23 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés