



COLOUR MATCH valós színű LED-es akkus munkalámpa, Típus: MULTI-R



Rendelési adatok

Rendelés száma	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

COLOUR MATCH. Speciális LED magas CRI értékkel a **színek tökéletes megjelenítése** és a LED-ek kiemelkedően hosszú élettartama érdekében. Tökéletesen alkalmas festési, polírozási, tisztítási és előkészítő munkákhoz. Festőüzemekben történő használathoz méretezve. Az **üveglencse cserélhető** és minden oldószer típusal szemben ellenálló, napi tisztítás esetén is. **MULTIMATCH R.** Nagy teljesítményű, hordozható akkus munkalámpa fokozatmentes beszkenelés funkcióval. Az akkumulátor kapacitás és fennmaradó működési idő kijelzés a hátoldalon. Integrált talp közvetlenül a 081252 sz. 1,35-3 Scangrip állványra szerelhető.

Fokozatmentes CCT SCAN funkcióval. Aktiválás esetén a lámpa automatikusan beszkeneli a tárgy felületét a teljes szín spektrummal. A zárolás bármikor lehetséges. Optimális a festékhibák észleléséhez.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív töltőkábel.

Műszaki leírás

CRI érték	95
Fényáram	120 - 1200 lm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Teljes hossz	165 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
ATEX zóna	nincs
Világítási idő	1 - 10 óra
Súly	820 g
Teljes szélesség	155 mm
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Munkalámpa