

**Nagy előtolású maró 7792VX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221900 25/2
GTIN	2050002058439
Árucikk kategória	28R

Leírás**Leírás:**

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	25 mm
Váltólapka csavar	229917 (T15; 2,1 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	200 mm
Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Ø D ₃	10 mm
Váltólapka méret	09
Maximális fogásmélység a _{p max}	1,5 mm
Hozzávaló váltólapka	XD..
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{max}	48 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	35 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	1,55 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	9,3 mm
Beállítási szög κ	13 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229917
---------------	--------