

**Garant****ZCMX 070304, Minőség: HBZ310**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 268439 HBZ310 |
| GTIN              | 4067263802648 |
| Árucikk kategória | 21E           |

## Műszaki leírás

|  |                  |
|--|------------------|
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,2 - 4 mm       |
| Szerszámanyag                              | HM               |
| Váltólapka ISO kód                         | ZCMX 070304      |
| Sarokrádiusz                               | 0,4 mm           |
| Fúrás előtolás $f$                         | 0,03 - 0,3 mm    |
| Fő felhasználás                            | N                |
| Minőség                                    | HBZ310           |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 200 - 600 m/min  |
| Cserék / élek száma                        | 2                |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás |
| Forgácsolási feltétel                      | folyamatos       |
| Bevonat                                    | PVD              |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Esztergálás előtolás f              | 0,05 - 0,4 mm             |
| Hozzávaló szerszám Ø D <sub>c</sub> | 14 mm                     |
| Termék fajtája                      | Váltólapka esztergáláshoz |