



HOLEX Clever Tap átmenő furat gépi menetfúrók + magfurat csigafúró, Metrikus menethez: M3-12



Rendelési adatok

Rendelés száma	146724 M3-12
GTIN	4067263802976
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:

A kazetta nyitásakor a szerszámok automatikusan álló helyzetbe kerülnek és könnyen kivethetők.

M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 gépi menetfúrókból és 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méretű magfurat csigafúrókból összeállítva.

Tartalma:

1-1 gépi menetfúró M3 – M12, 131265 sz. és magfúró 114031 sz.

Műszaki leírás

Metrikus menethez	M6 – M20
Sorozat	CleverTap
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szabvány	DIN 371

Szabvány	DIN 371
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró

Tartozék

HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 10,2	114031 10,2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 2,5	114031 2,5
HOLEX Clever Tap gépi menetfúróForm B DIN 371/376 M M10	131265 M10
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 4,2	114031 4,2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,8	114031 6,8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5	114031 8,5
HOLEX Clever Tap gépi menetfúróForm B DIN 371/376 M M8	131265 M8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 3,3	114031 3,3
HOLEX Clever Tap gépi menetfúróForm B DIN 371/376 M M5	131265 M5
HOLEX Clever Tap gépi menetfúróForm B DIN 371/376 M M4	131265 M4
HOLEX Clever Tap gépi menetfúróForm B DIN 371/376 M M6	131265 M6
HOLEX Clever Tap gépi menetfúróForm B DIN 371/376 M M12	131265 M12
Kazetta, üres Típus 4	146961 4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 5	114031 5
HOLEX Clever Tap gépi menetfúróForm B DIN 371/376 M M3	131265 M3