



12V akku töltőkészülékkel, Típus: M12NRG201



Rendelési adatok

Rendelés száma	091241 M12NRG201
GTIN	4002395281497
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Akkumulátor:

- **Intelligens vezérlés: REDLINK™ elektronika.**
- **Túlterhelés elleni védelem - megakadályozza az akku véletlen károsodását.**
- **Hőmérséklet menedzsment rendszer - az akkumulátort az ideális hőmérséklet tartományban tartja a maximális élettartam biztosítása érdekében.**
- **Külön cellafelügyelet – optimális töltést és merülést biztosít a maximális élettartam érdekében.**
- **Mélykisütés elleni védelem - megakadályozza a cella károsodását a mély lemerülés esetén.**
- **Akár 2x-szor hosszabb üzemidő, 20%-kal nagyobb teljesítmény. Más Li-Ion technológiához és / vagy a korábbi MILWAUKEE® akkumulátor technológiákhoz képest. Az eredmények függenek a befogástól, a szerszámtól és alkalmazástól.**
- **Integrált, hegesztett keretes akkus szerkezet ütésre érzékeny szeparátorokkal, melyek megakadályozzák az akku meghibásodását túlzott vibráció vagy leesés esetén.**
- **Akár -20 °C-s extrém hőmérsékleteken is használható anélkül, hogy ez hatással lenne a működési időre és az élettartamra.**
- **A lemerülés elleni védelem megakadályozza a túlmerülés miatt cellakárosodást.**

Töltőkészülék:

- **Az elektronikus hőmérséklet-szabályozás optimalizálja a töltési sebességet a túlmelegedés elleni védelem és az akkumulátor élettartamának növelése érdekében.**
- **A tokozott áramkör védi az elektronikát a portól, nedvességtől és ütésektől .**
- **A LED-ek fokozatosan kezdenek világitani az akku aktuális töltöttségi szintjének megjelenítéséhez.**

· **A REDLITHIUM™ 2,0 Ah akkuk 40 perc vagy rövidebb idő alatt töltődnek fel.**

Tartalom:

1× M12 B2 akkupakk és 1× C12 C töltőkészülék.

Műszaki leírás

Töltési idő / akku	40 min
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Akkumulátor-feszültség	12 V
Súly / akku	200 g
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion