

**Garant****GARANT Master eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 250039 25/12  |
| GTIN              | 4067263122104 |
| Árucikk kategória | 21U           |

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a 319006 – 319136 ill.317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Lapkaméret                      | 12 mm           |
| Kés ISO kódja                   | DCLNR/L 2525M12 |
| Alátétlapka                     | 259031 49       |
| Hozzávaló váltólapka            | CN.. 1204..     |
| Működő szélesség L <sub>4</sub> | 32 mm           |
| Fejhossz L <sub>1</sub>         | 30 mm           |
| Teljes hossz L                  | 150 mm          |
| Csavar alátétlapkához           | 259027 8        |
| Sorozat                         | Master Eco      |
| Szárméret                       | 25 mm           |
| Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű    | 259036 22       |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Szabvány           | Gyári szabvány         |
| Felhasználás módja | balos                  |
| belső hűtés        | igen                   |
| Beállítási szög κ  | 95 fok                 |
| Felhasználás       | Külső hosszesztergálás |
| Felhasználás       | Síkesztergálás         |
| Termék fajtája     | Esztergakés            |

## Tartozék

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Alátétlapka Típus 49          | 259031 49 |
| Karom Típus 22                | 259036 22 |
| Csavar alátétlapkához Típus 8 | 259027 8  |