

Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250003 20/12
GTIN	4067263121152
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 49
Kés ISO kódja	DCLNR/L 2020H12
Teljes hossz L	100 mm
Csavar alátétlapkához	259027 8
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Szárméret	20 mm
Lapkaméret	12 mm
Fejhossz L ₁	30 mm
Sorozat	Master Eco
Működő szélesség L ₄	25 mm

Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	259036 22
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 8	259027 8
Karom Típus 22	259036 22
Alátétlapka Típus 49	259031 49