

**Garant****GARANT Master eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250628 20/15
GTIN	4067263122128
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	15 mm
Sorozat	Master Eco
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2020K15
Csavar alátétlapkához	259027 8
Teljes hossz L	125 mm
Alátétlapka	259031 50
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Szárméret	20 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 24
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

---

## Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 8	259027 8
Alátétlapka Típus 50	259031 50