

**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250631 20/15
GTIN	4067263122319
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 24
Csavar alátétlapkához	259027 8
Teljes hossz L	100 mm
Alátétlapka	259031 50
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Sorozat	Master Eco
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2020H15
Szárméret	20 mm
Lapkaméret	15 mm

Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés