

Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250630 20/15
GTIN	4067263122180
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	DDJNR/L 2020H15
Sorozat	Master Eco
Szárméret	20 mm
Lapkaméret	15 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 24
Alátétlapka	259031 50
Csavar alátétlapkához	259027 8
Teljes hossz L	100 mm
Fejhossz L ₁	40 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..

Működő szélesség L ₄	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés