

**Garant****GARANT Master eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251914 20/08
GTIN	4067263122333
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	8 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	35 mm
Alátétlapka	259033 6
Kés ISO kódja	DWLNRL 2020K08
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 25
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Sorozat	Master Eco
Teljes hossz L	125 mm
Csavar alátétlapkához	259027 9
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés