

**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260026 20/09
GTIN	4067263122388
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 311936 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Lapkaméret	9 mm
Kés ISO kódja	SCLCR/L 2020X09
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Szárméret	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 28
Teljes hossz L	90 mm
Sorozat	Master Eco
Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm
Szabvány	Gyári szabvány

Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög $\kappa$	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés