

**Garant****GARANT Master eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/08mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 251914 25/08  |
| GTIN              | 4067263122340 |
| Árucikk kategória | 21U           |

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Szárméret                       | 25 mm          |
| Teljes hossz L                  | 150 mm         |
| Sorozat                         | Master Eco     |
| Csavar alátétlapkához           | 259027 9       |
| Fejhossz L <sub>1</sub>         | 35 mm          |
| Lapkaméret                      | 8 mm           |
| Alátétlapka                     | 259033 6       |
| Működő szélesség L <sub>4</sub> | 32 mm          |
| Kés ISO kódja                   | DWLNRL 2525M08 |
| Hozzávaló váltólapka            | WN.. 0804..    |
| Szorítóköröm, csavar, rugó      | 259036 25      |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Szabvány           | Gyári szabvány         |
| Felhasználás módja | jobbos                 |
| belső hűtés        | igen                   |
| Beállítási szög κ  | 95 fok                 |
| Felhasználás       | Külső hosszesztergálás |
| Felhasználás       | Síkesztergálás         |
| Termék fajtája     | Esztergakés            |