

Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260027 20/09
GTIN	4067263122401
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 311936 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 28
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Sorozat	Master Eco
Kés ISO kódja	SCLCR/L 2020X09
Lapkaméret	9 mm
Teljes hossz L	90 mm
Fejhossz L ₁	30 mm
Szabvány	Gyári szabvány

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés