


**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260290 20/11
GTIN	4067263122425
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 311936 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	11 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Csavar alátétlapkához	269013 7
Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm
Szárméret	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269023 3
Alátétlapka	269007 1
Sorozat	Master Eco
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Teljes hossz L	90 mm
Kés ISO kódja	SDJCR/L 2020X11

Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés