

Garant**GARANT Master eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260292 16/11
GTIN	4067263122470
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 311936 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Csavar alátétlapkához	269013 6
Lapkaméret	11 mm
Sorozat	Master Eco
Váltólapka csavar készlet	269023 3
Kés ISO kódja	SDJCR/L 1616H11
Teljes hossz L	100 mm
Alátétlapka	269007 1
Fejhossz L ₁	30 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Szárméret	16 mm

Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés