


Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 25/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260291 25/11
GTIN	4067263122463
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 311936 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Szárméret	25 mm
Alátétlapka	269007 1
Kés ISO kódja	SDJCR/ L 2525H11
Teljes hossz L	100 mm
Csavar alátétlapkához	269013 7
Sorozat	Master Eco
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Fejhossz L ₁	30 mm
Váltólapka csavar készlet	269023 3

Működő szélesség L ₄	32 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés