

Garant**GARANT Master Eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261136 16/11
GTIN	4067263122593
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136, ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Fejhossz L ₁	35 mm
Lapkaméret	11 mm
Sorozat	Master Eco
Működő szélesség L ₄	20 mm
Kés ISO kódja	SVJCR/L 1616X11
Teljes hossz L	85 mm
Váltólapka csavar készlet	269023 1
Szárméret	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos

belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés