

Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261122 20/11
GTIN	4067263122531
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Sorozat	Master Eco
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Működő szélesség L ₄	25 mm
Kés ISO kódja	SVJBR/L 2020X11
Fejhossz L ₁	35 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269023 1
Teljes hossz L	95 mm
Szárméret	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány

Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés