

Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261123 20/16
GTIN	4067263122579
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a 319006 – 319136 ill.317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	SVJBR/L 2020H16
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Teljes hossz L	100 mm
Sorozat	Master Eco
Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka	259033 5
Fejhossz L ₁	40 mm
Váltólapka csavar készlet	269023 3
Szárméret	20 mm
Csavar alátétlapkához	269013 7
Működő szélesség L ₄	25 mm

Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés