

**Garant****GARANT Master Eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261136 20/11
GTIN	4067263122609
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136, ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Sorozat	Master Eco
Teljes hossz L	95 mm
Váltólapka csavar készlet	269023 1
Szárméret	20 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2020X11
Fejhossz L <sub>1</sub>	35 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Szabvány	Gyári szabvány

Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés