

Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261137 20/16
GTIN	4067263122654
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136, ill. 317900 sz. GARANT Master Eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	25 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Szárméret	20 mm
Alátétlapka	259033 5
Váltólapka csavar készlet	269023 3
Sorozat	Master Eco
Teljes hossz L	100 mm
Lapkaméret	16 mm
Csavar alátétlapkához	269013 7
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2020H16
Fejhossz L ₁	40 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés