


**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261137 25/16
GTIN	4067263122661
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136, ill. 317900 sz. GARANT Master Eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Csavar alátétlapkához	269013 7
Teljes hossz L	110 mm
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2525X16
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Váltólapka csavar készlet	269023 3
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Alátétlapka	259033 5
Lapkaméret	16 mm
Sorozat	Master Eco

Szárméret	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés