


**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261137 16/11
GTIN	4067263122630
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136, ill. 317900 sz. GARANT Master Eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	85 mm
Szárméret	16 mm
Sorozat	Master Eco
Kés ISO kódja	SVJCR/L 1616X11
Működő szélesség L <sub>4</sub>	20 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	35 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269023 1
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos

belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés