



Mágneses teheremelő UL Plus, Max. tehrebírás (sík): 1000kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	085995 1000
GTIN	2050000965548
Árucikk kategória	08P

Leírás

Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd **a vizsgálati tanúsítványt**).

Könnyen mozgatható kezelőkar, a kapcsoló mechanizmus biztonsági reteszeléssel. Az emelni kívánt teher biztonsági lemezzel való előzetes ellenőrzése garantálja a 3:1 biztonsági tényezőt.

Felhasználás:

Sík és hengeres anyagok (085990; 085992; 085995 sz.) ill. vékony sík anyagok (085985 sz.) biztonságos mozgatásához és szállításához.

Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Maximális Ø, íves: 450 mm

Maximális hossz, sík: 1500 mm

Minimális anyag falvastagság, sík: 45 mm

Minimális anyag falvastagság, íves: 75 mm

Méret A: 260 mm

Méret B: 359 mm

Műszaki leírás

Minimális anyag falvastagság, sík	45 mm
Maximális íves terhelés	400 kg
Maximális hossz, sík	1500 mm
Súly	63 kg
Méret B	359 mm
Maximális sík terhelés	1000 kg
Minimális anyag falvastagság, íves	75 mm
Méret A	260 mm
Méret F	391 mm
Méret E	140 mm
Méret D	174 mm
Maximális Ø, íves	450 mm
Méret C	176 mm
Méret G	72 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mágneses teheremelő