



Sűrített levegős gravírozó, Típus: P2506



Rendelési adatok

Rendelés száma	079710 P2506
GTIN	7322590060701
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Gravírkés **állítható teljesítménnyel** és kiemelkedően hosszú élettartammal. Átalakítható vésőkalapáccsá.

Tartalom:

A szükséges csatlakozóval. 2,5 m-es szűrős csatlakozótömlővel, késbetéttel, vésővel, nyers darabbal, tokkal.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Csatlakozó menet	NPT
Működési zajkibocsátás	79 dB(A)
Ø	18,4 mm
Maximum levegőigény	6 l/min
Ütőfrekvencia	225 Hz

Max. vibráció EN szerint	5,1 m/s ²
Súly	0,14 kg
Gyártó jelölése	P2506
Hossz	127 mm
Sűrített levegő csatlakozó	1/8 coll
Termék fajtája	Gravírozó tű