

Garant**CNMG 160612, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250170 HB7130-2
GTIN	4067263290605
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160612 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Forgácstörő	VM
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	1,2 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7130-2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz