


Garant**CNMG 120416, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250162 HB7130-2
GTIN	4067263121381
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120416 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,6 mm
Forgácstörő	VM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120416
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a _p	0,5 - 4 mm
Minőség	HB7130-2
Fő felhasználás	M
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz