

**Garant****CNMG 120416, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250328 HB7130-2
GTIN	4067263290612
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 120416 HB7130-2 Minőség: HB7130-2  
Forgácstörő: VG  
Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 220 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7130-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	VG
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,

Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120416
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás	M
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 220 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz