

Garant**CNMG 160612, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250336 HB7130-2
GTIN	4067263329985
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160612 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mm

Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VG
Minőség	HB7130-2
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Szerszámanyag	HM

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz