

Garant**CNMG 160616, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250338 HB7130-2
GTIN	4067263290643
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160616 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm

Váltólapka ISO kód	CNMG 160616
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Minőség	HB7130-2
Forgácstörő	VG
Bevonat	bevonattal
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz