

Garant**DNMG 110408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250654 HB7130-2
GTIN	4067263329992
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7130-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	bevonattal
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,

Sarokrídusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz