

Garant**KNUX 160405R, Minőség: HB7130-2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251030 HB7130-2
GTIN	4067263330202
Árucikk kategória	21G

Leírás

KNUX 160405R HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	M
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	VM
Forgácstörő	2,2 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Cserék / élek száma	2

Minőség	HB7130-2
Sarokrídusz	1 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	KNUX 160405R
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz