

Garant**SNMG 120412, Minőség: HB7130-2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251226 HB7130-2
GTIN	4067263290827
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120412 HB7130-2 Sarokrádiusz: 1,2 mm
Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	VM
Minőség	HB7130-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Váltólapka ISO kód	SNMG 120412
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz