

Garant**TNMG 160408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251434 HB7130-2
GTIN	4067263290834
Árucikk kategória	21G

Leírás

TNMG 160408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Forgácstörő	VS
Cserék / élek száma	6
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Minőség	HB7130-2
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz